

**Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück, HBT130****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2696 160404
GTIN	4067263097303
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Stückzahl	50
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160404
Schneidstoff	HM
Inhalt	261474 HBT130
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 200 mm/min
Vorschub f	0,05 - 0,35 mm/U
Beschichtung	TiCN

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	M
Sorte	HB130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2696 160404