

Garant**Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2815 070202
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070202
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 mm/min
Inhalt	260351 HB7035-2
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7035-2

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2815 070202