

Garant**Vorteilspack RCG. Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3819 0602
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	RCGT 0602
Beschichtung	unbeschichtet
Hauptanwendung	N
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,5 mm
Inhalt	260620 HU7310-1
Stückzahl	30

Sorte	HU730-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3819 0602