

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schrappen 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3960 160608
GTIN	4067263094197
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	2 - 6 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	5.5 mm
Eckenradius	1,2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160608
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Beschichtung	TiCN
Vorschub f	0,15 - 0,55 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	40 - 180 mm/min
Inhalt	250220 HBT130
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Stückzahl	30
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,8 mm
Hauptanwendung	M

Datenblatt

Sorte	HB T130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3960 160608