

**Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3504 09T302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	260056 HB7130-2
Eckenradius	0,2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
Hauptanwendung	M
Stückzahl	50
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T302
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,25 mm

Toleranz	M
Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3504 09T302