

Garant**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2928 110408
GTIN	4067263094265
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Toleranz	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,8 mm
Inhalt	250754 HB7130-2
Schneidstoff	HM
Stückzahl	50
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2.75 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 mm/min

Datenblatt

Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2928 110408