

Garant**Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2815 11T302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	2,75 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 mm/min
Inhalt	260356 HB7035-2
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,15 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T302
Stückzahl	30
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen

Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2815 11T302