

Garant**Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2815 11T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T304
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Inhalt	260359 HB7035-2
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Stückzahl	30
Sorte	HB7035-2

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2815 11T304