

**Vorteilspack SCGT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3821 120408
GTIN	4067263098218
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Inhalt	260766 HU7310
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCGT 120408
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Hauptanwendung	N
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schnitttiefe a_p	0,1 - 4 mm
Stückzahl	30
Toleranz	G

Sorte	HU7310
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3821 120408