

**Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2816 11T302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T302
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 mm/min
Eckenradius	0,2 mm
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Hauptanwendung	P
Inhalt	260356 HB7010-2
Stückzahl	50

Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2816 11T302