

**Vorteilspack SCGT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3822 120404
GTIN	4067263098270
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	N
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,1 - 4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCGT 120404
Inhalt	260765 HB7310
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Stückzahl	30
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Toleranz	G
Sorte	HB7310

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3822 120404