

**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2929 110404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \max}$	2.75 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110404
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Inhalt	250752 HB7140-2
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Hauptanwendung	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Stückzahl	50

Datenblatt

Toleranz	M
Beschichtung	beschichtet
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2929 110404