

**Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2835 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 290 mm/min
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Inhalt	260765 HB7035-2
Stückzahl	30
Sorte	HB7035-2

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2835 120404