

**Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2818 070202
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,2 mm
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,15 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	1,75 mm
Hauptanwendung	P
Inhalt	260351 HB7035-2
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070202
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 mm/min
Stückzahl	50

Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2818 070202