

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück HB7035-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2480 080408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Inhalt	251964 HB7035-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 350 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,8 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2480 080408
