

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schrappen 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2912 160616
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \min}$	1,05 mm
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrappen
Eckenradius	1,6 mm
Hauptanwendung	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160616
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 mm/min
Inhalt	250338 HB7120-1
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_{p \max}$	5.5 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7120-1

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2912 160616