

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatten Schlichten 50 Stück, HB7020-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2482 060404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	160 - 400 mm/min
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Inhalt	251952 HB7020-2
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060404
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Stückzahl	50
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2482 060404
