

**Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3522 070202
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	260449 HB7140-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Toleranz	M
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 mm/min
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070202
Beschichtung	beschichtet

Datenblatt

Stückzahl	30
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3522 070202