

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatten Schlichten 50 Stück, HB7020-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2482 080404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	160 - 400 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Hauptanwendung	P
Inhalt	251962 HB7020-2
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Stückzahl	50
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2482 080404
