



Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3505 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Stückzahl	50
Beschichtung	beschichtet
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Hauptanwendung	M
Inhalt	260066 HB7140-2
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm

Datenblatt

Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3505 120408