

**Vorteilspack Abstechplatte neutral 30 Stück HB9035****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG2718 2      |
| GTIN          | 4067263092278 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Technische Beschreibung**

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten                 |
| Schneidstoff               | HM                                 |
| Inhalt                     | 273500 2                           |
| Stechbreite w              | 2 mm                               |
| Stückzahl                  | 30                                 |
| Sorte                      | HB9035                             |
| Hauptanwendung             | P                                  |
| Produktart                 | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |

**Anwenderdaten**

|                                | Eignung          | V <sub>c</sub> | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         | 200 m/min      | P        |
| Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         | 180 m/min      | P        |
| Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         | 160 m/min      | P        |
| Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         | 140 m/min      | P        |
| Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         | 110 m/min      | P        |
| GG(G)                          | bedingt geeignet | 80 m/min       | K        |

|                |          |
|----------------|----------|
| kontinuierlich | geeignet |
| unregelmäßig   | geeignet |
| unterbrochen   | geeignet |
| nass maximal   | geeignet |

**Passende Produkte**

No Shop URL available for: GG2718 2