

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatten Schlichten 50 Stück, HB7035-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2483 080408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	251964 HB7035-2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 350 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Stückzahl	50
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2483 080408
