

Garant**Vorteilspack SCGT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3824 120404
GTIN	4067263098287
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	260765 HB7310
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Stückzahl	50
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCGT 120404
Schnitttiefe a_p	0,1 - 4 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Hauptanwendung	N
Schneidstoff	HM
Toleranz	G

Sorte	HB7310
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3824 120404