

**Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3506 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm
Inhalt	260158 HB7120-1
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120404
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Toleranz	M
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	4,25 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	M
Stückzahl	30

Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3506 120404