

**Garant****Vorteilspack SCGT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3824 120408
GTIN	4067263098300
Artikelklasse	GGN

**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe $a_p$	0,1 - 4 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	350 - 600 mm/min
Schneidstoff	HM
Vorschub $f$	0,05 - 0,5 mm/U
Stückzahl	50
Hauptanwendung	N
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	4,25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCGT 120408
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Inhalt	260766 HB7310
Toleranz	G

Sorte	HB7310
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3824 120408