

**Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3507 060202
GTIN	4067263096092
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060202
Inhalt	260140 HB7130-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 mm/min
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Eckenradius	0,2 mm
Hauptanwendung	M
Toleranz	M
Stückzahl	30

Datenblatt

Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3507 060202