

**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte Schrappen 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2931 150612
GTIN	4067263094418
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 mm/min
Inhalt	250864 HB7130-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrappen
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Stückzahl	30
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150612
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Eckenradius	1,2 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3.75 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,8 mm
Sorte	HB7130-2

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2931 150612