

**Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3507 09T304
GTIN	4067263096153
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 mm/min
Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Inhalt	260150 HB7130-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,25 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Stückzahl	30

Datenblatt

Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3507 09T304