

**Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2839 110208
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110208
Inhalt	260954 HB7010-2
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7010-2

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2839 110208