

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schruppen 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2914 120412
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	250324 HB7140-2
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4.25 mm
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,8 mm
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Hauptanwendung	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Stückzahl	30
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 170 mm/min
Eckenradius	1,2 mm
Schneidstoff	HM
Beschichtung	beschichtet
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2914 120412