

**Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3969 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Beschichtung	TiCN
Stückzahl	50
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 mm/min
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404
Vorschub f	0,15 - 0,45 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Inhalt	251160 HBT130
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4.25 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm

Datenblatt

Sorte	HB130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3969 120404