

Garant**Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3575 110304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	261454 HB7140-2
Toleranz	M
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 110304
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Stückzahl	50
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Beschichtung	beschichtet
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm

Datenblatt

Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3575 110304