

**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte Schrappen 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2932 150612
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150612
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Inhalt	250864 HB7140-2
Hauptanwendung	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	3,75 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 170 mm/min
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Beschichtung	beschichtet
Stückzahl	30
Eckenradius	1,2 mm
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,8 mm

Datenblatt

Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2932 150612