

Garant**Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3523 11T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Eckenradius	0,8 mm
Inhalt	260464 HB7120-1
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Stückzahl	50
Toleranz	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 mm/min
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T308
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm

Datenblatt

Schneidstoff	HM
Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3523 11T308