

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatten mittlere Bearbeitung 50 Stück, HB7020-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2488 060408
GTIN	4067263093565
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
Inhalt	252064 HB7020-2
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060408
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	130 - 370 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Stückzahl	50
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2488 060408
