

**Garant****Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte Schrappen 50 Stück****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG2934 150612 |
| GTIN          | 4067263094425 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Technische Beschreibung**

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Schnitttiefe $a_{p \max}$                   | 3.75 mm         |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 60 - 220 mm/min |
| Hauptanwendung                              | M               |
| Vorschub $f$                                | 0,25 - 0,6 mm/U |
| Schneidstoff                                | HM              |
| Inhalt                                      | 250864 HB7130-2 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden                    | 4               |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | DNMG 150612     |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 1,5 - 6 mm      |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schruppen       |
| Stückzahl                                   | 50              |
| Schnitttiefe $a_{p \min}$                   | 0,8 mm          |
| Eckenradius                                 | 1,2 mm          |
| Sorte                                       | HB7130-2        |

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen           |
| Spanbrecher      | VG                            |
| Produktart       | Wendeschneidplatte zum Drehen |

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2934 150612