



Vorteilspack TNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3977 160408
GTIN	4067263094807
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160408
Hauptanwendung	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Stückzahl	50
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 200 mm/min
Inhalt	251565 HBT130
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Vorschub f	0,12 - 0,45 mm/U
Beschichtung	TiCN
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm

Sorte	HB T130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3977 160408