

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte Schrappen 30 Stück HB7010-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2492 080408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 415 mm/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrappen
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Inhalt	252208 HB7010-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Stückzahl	30
Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2492 080408
