

**Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2841 16T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T308
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 mm/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Inhalt	260958 HB7035-2
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7035-2

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2841 16T308