

Garant**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schrappen 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2915 160612
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4.25 mm
Hauptanwendung	M
Inhalt	250336 HB7120-1
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 mm/min
Stückzahl	50
Schnitttiefe $a_{p \min}$	1,05 mm
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120416
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrappen
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Eckenradius	1,6 mm

Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2915 160612