

**Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3508 09T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	260152 HB7140-2
Toleranz	M
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,25 mm
Beschichtung	beschichtet

Datenblatt

Stückzahl	30
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3508 09T308