

**Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3524 070204
GTIN	4067263096368
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Inhalt	260452 HB7130-2
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070204
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,4 mm
Stückzahl	50
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Toleranz	M
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm

Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3524 070204