

**Vorteilspack VBGT Wendeschneidplatte mittlerer Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3829 160404
GTIN	4067263098447
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,1 - 4 mm
Inhalt	261232 HU7310
Hauptanwendung	N
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBGT 160404
Stückzahl	50
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 mm/min
Beschichtung	unbeschichtet
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Schneidstoff	HM

Toleranz	G
Sorte	HU7310
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3829 160404