



Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3984 080408
GTIN	4067263095057
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \max}$	2.75 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Beschichtung	TiCN
Vorschub f	0,12 - 0,45 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Schneidstoff	HM
Inhalt	252095 HBT130
Stückzahl	30
Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 200 mm/min
Hauptanwendung	M
Sorte	HBT130

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3984 080408