

**Vorteilspack KNUX Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2937 160405R
GTIN	4067263094487
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Beschichtung	beschichtet
Stückzahl	50
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	KNUX 160405R
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,35 mm
Eckenradius	0,5 mm
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Inhalt	251030 HB7130-2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 mm/min

Datenblatt

Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2937 160405R