

**Vorteilspack VCGT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG3831 160402 |
| GTIN          | 4067263092278 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Technische Beschreibung**

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Hauptanwendung                              | N                |
| Schnitttiefe $a_{p \min}$                   | 0,15 mm          |
| Schnitttiefe $a_{p \max}$                   | 2,5 mm           |
| Beschichtung                                | unbeschichtet    |
| Inhalt                                      | 261370 HU315-1   |
| Eckenradius                                 | 0,2 mm           |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,05 - 1,5 mm    |
| Vorschub f                                  | 0,03 - 0,25 mm/U |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schlichten       |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | VCGT 160402      |
| Anzahl Wechsel/Schneiden                    | 2                |
| Schneidstoff                                | HM               |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 50 - 600 mm/min  |
| Stückzahl                                   | 30               |

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Toleranz         | G                             |
| Sorte            | HU7315-1                      |
| Schnittbedingung | kontinuierlich                |
| Spanbrecher      | AF                            |
| Produktart       | Wendeschneidplatte zum Drehen |

**Passende Produkte**

No Shop URL available for: GG3831 160402