

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte Schruppen 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3987 080408
GTIN	4067263095101
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,15 - 0,55 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Schnitttiefe a_p	2 - 6 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2.75 mm
Inhalt	252224 HBT130
Beschichtung	TiCN
Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	40 - 180 mm/min
Eckenradius	0,8 mm
Stückzahl	50
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen

Sorte	HB130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MR
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3987 080408