

**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück HB7020-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2420 150608
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	250660 HB7020-2
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	160 - 400 mm/min
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	3,75 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Stückzahl	30
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2420 150608
