

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schrappen 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2916 160616
GTIN	4067263094142
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrappen
Beschichtung	beschichtet
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Hauptanwendung	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160616
Schnitttiefe $a_{p \min}$	1,05 mm
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \max}$	5.5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 mm/min
Eckenradius	1,6 mm
Inhalt	250338 HB7130-2
Stückzahl	50

Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2916 160616