

**Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2942 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Stückzahl	50
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Hauptanwendung	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Inhalt	251142 HB7130-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404

Datenblatt

Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2942 120404